



Ledinaire Panel RC065B

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire Panel RC065B, 42 W, 600x600 mm, 3200 lm, 4000 K

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible chez vos distributeurs de matériel électrique, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales			
Code famille lampe	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]		représente donc également la valeur B10.
Culot	- [-]	Type de lampe	LED
Source lumineuse remplaçable	Non	Valeur ajoutée	Economique
Nombre d'appareillages	1 unité	Marquage CE	Oui
Appareillage	-	Garantie	3 ans
Driver inclus	Oui	Inflammabilité	-
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50)	Marquage ENEC	-
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
		Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	3 200 lm		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80		
Température de couleur	840 blanc neutre		
Type d'optique	-		

Ledinaire Panel RC065B

Type de cache optique/de lentille	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	114°
Indice UGR	22

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	5 A
Durée courant d'appel	0,055 ms
Consommation électrique	42 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	597 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	43,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	44 x 597 x 597 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Nom de produit complet	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Code EOC	871869607328599
Code de commande	07328599
Code 12NC	910503910199
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696073285
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696073292

Schéma dimensionnel



Ledinaire Panel RC065B

