




Ledinaire panel

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire panel, 42 W, 600x600 mm, 3200 lm, 4000 K

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]
Fejelés - foglalat	- [-]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Érték
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyűlékonysági jelzés	-

ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Fényáram	3 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	76 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-
Optikai búra típusa	-
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	114°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	22

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	5 A
Indulási idő	0,055 ms

Ledinaire panel

Teljesítményfelvétel	42 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	-

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polimetil-metakrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Polisztirol
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	597 mm
Teljes szélesség	597 mm
Teljes magasság	43,5 mm
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	44 x 597 x 597 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Fenntarthatósági besorolás	-

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
---------------------	------------------------

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L70


Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Termékadatok

A termék megrendelési neve	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Teljes terméknév	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869607328599
Rendelési kód	07328599
Cikkszám (12NC)	910503910199
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696073285
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696073292

Méretezett rajza



Ledinaire panel

