



# Ledinaire Incasso

## RC060B LED32S/840 PSU W60L60

Ledinaire Incasso, 36 W, 600x600 mm, 3200 lm, 4000 K

La gamma Ledinaire è una selezione di apparecchi per illuminazione LED fra i più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips ad un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: proprio ciò di cui hai bisogno.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco                        | - [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unità elettrica/alimentatore   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Driver incluso                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |
| Lighting Technology            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tier                           | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marchio CE                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Periodo di garanzia            | 2 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marchio di infiammabilità      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marchio ENEC                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Test filo incandescente        | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Conformità a RoHS EU                              | Sì                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                     |                                              |
| Flusso luminoso                                   | 3.200 lm                                     |
| Temperatura del colore correlata                  | 4000 K                                       |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 89 lm/W                                      |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | ≥80                                          |
| Colore sorgente luminosa                          | 840 bianco neutro                            |
| Tipo di ottica                                    | -                                            |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 108°                                         |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | 22                                           |
| Funzionamento e parte elettrica                   |                                              |
| Tensione in ingresso                              | 220-240 V                                    |
| Frequenza di linea                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Corrente di spunto                                | 5,3 A                                        |
| Tempo di spunto                                   | 7 ms                                         |
| Consumo energetico                                | 36 W                                         |
| Fattore di potenza (frazione)                     | 0.9                                          |
| Connessione                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione |

Ledinaire Incasso

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cavo                                                              | -                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24                                           |
| Temperatura                                                       |                                              |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +40° C                              |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                              |
| Dimmerabile                                                       | No                                           |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione (On/Off)              |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                           |
| Meccanica e corpo                                                 |                                              |
| Materiale del corpo                                               | Acciaio                                      |
| Materiale del riflettore                                          | -                                            |
| Materiale ottico                                                  | -                                            |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Lente in policarbonato metacrilato           |
| Materiale fissaggio                                               | -                                            |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | Opale                                        |
| Lunghezza complessiva                                             | 597 mm                                       |
| Larghezza complessiva                                             | 597 mm                                       |
| Altezza complessiva                                               | 41 mm                                        |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                     | 41 x 597 x 597 mm                            |
| Approvazione e applicazione                                       |                                              |
| e una gestione termica                                            | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                      | IK03 [0,3 J]                                 |
| Rating di sostenibilità                                           | -                                            |

Disegno tecnico



|                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento I       |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                       |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                       |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                              |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 7,5 %                        |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L70                          |
| Condizioni di applicazione                                                           |                              |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | No                           |
| Dati del prodotto                                                                    |                              |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RC060B LED32S/840 PSU W60L60 |
| Nome completo prodotto                                                               | RC060B LED32S/840 PSU W60L60 |
| Full EOC                                                                             | 871869606958500              |
| Codice d'ordine                                                                      | 06958500                     |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910503910201                 |
| Codice locale                                                                        | 06958500                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione                                             | 1                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8718696069585                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                            |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8718696069585                |

