



Ledinaire Recessed

RC060B LED32S/830 PSU W60L60

Ledinaire Recessed, 36 W, 600x600 mm, 3200 lm, 3000 K

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – Akkurat det du trenger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	3 200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	89 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Armatur lysstråle spredning	108°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	22
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	5,3 A
Innløpstid	7 ms
Effektforbruk	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-

Ledinaire Recessed

Antall produkter på MCB på 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	41 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	41 x 597 x 597 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Målskisse



Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC060B LED32S/830 PSU W60L60
Fullstendig produktnavn	RC060B LED32S/830 PSU W60L60
Full EOC	871869606959200
Lokal kodebeskrivelse	3354076
Bestillingskode	06959200
Materialenr. (12NC)	910503910202
Lokal bestillingskode	3354076
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069592
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696069592

Ledinaire Recessed

