



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED32S/840 PSU W30L120

LEDINAIRE RC060B Recessed, 36 W, 1200x30 mm, 3200 lm, 4000 K

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která s vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Patice krytky	- [-]	Záruční lhůta	2 roky
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Značka hořlavosti	-
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Značka ENEC	-
Předřadník	-	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Včetně předřadníku	Ano	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
Poznámky	*–Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.		
Lighting Technology	LED	Světelné technické	
Vrstva	Hodnota	Světelný tok	3 200 lm
Značka CE	Ano	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W
		Index podání barev (CRI)	≥80
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	-
		Divergence světelného paprsku svítidla	108°
		Jednotné hodnocení oslnění CEN	22

LEDINAIRE RC060B Recessed

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	5,3 A
Doba náběhového proudu	7 ms
Spotřeba energie	36 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 197 mm
Celková šířka	297 mm
Celková výška	41 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	41 x 297 x 1197 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednací název produktu	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Celý název výrobku	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Full EOC	871869606960800
Objednací kód	06960800
Číslo materiálu (12NC)	910503910204
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696069608
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696069608

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE RC060B Recessed

