



Ledinaire Surface mounted

SM060C LED32S/840 PSU W20L120

Ledinaire Surface mounted, 36 W, 1200x200 mm, 3200 lm, 4000 K

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljsskod	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	CE-märkning	Ja
Socket	- [-]	Garantitid	3 år
Utbytbar ljuskälla	Nej	Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet	ENEC-märkning	-
Driftdon	-	Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Driftdon ingår	Ja	EU RoHS-kompatibel	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Ljusteknik	
Lighting Technology	LED	Ljusflöde	3 200 lm
Värdetrappa	Värde	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	-
		Typ av optisk kåpa	Frostad akrylkupa/kåpa
		Armaturens ljusstrålefördelning	108°
		Enhetlig bländmärkning	22

Ledinaire Surface mounted

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	5,3 A
Ingåendetid	7 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 200 mm
Total bredd	200 mm
Total höjd	53 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	53 x 200 x 1200 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	SM060C LED32S/840 PSU W20L120
Fullständigt produktnamn	SM060C LED32S/840 PSU W20L120
Full EOC	871869606962200
Beställningsnummer	06962200
Materialnummer (12NC)	910503910206
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696069622
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696069622

Måttskiss



Ledinaire Surface mounted

