




CoreLine Panel

RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC125V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Produktdata

Allmän information		Värdetrappa	
Lampfamiljskod	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	CE-märkning	Prestanda
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	3 år + 2 år vid registrering
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehålllet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödträdtest	–
Lighting Technology	LED	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	Ja
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	3 600 lm
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	4000 K
		Färgåtergivningsindex	100 lm/W
		Ljuskällans färg	≥80
		Optiktyp	840 neutralvit
			–

CoreLine Panel

Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Enhetlig bländmärkning	22

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	17 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	28

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad

Total längd	597 mm
Total bredd	597 mm
Total höjd	42 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 597 x 597 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC
Fullständigt produktnamn	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869607031400
Beställningsnummer	07031400
Materialnummer (12NC)	910503910255
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696070314
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696070314

Måttskiss



