




# CoreLine Panel

## RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymienne źródło światła            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W zestawie sterownik               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uwagi                              | *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10. |
| Lighting Technology                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tier                               | Wydajność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znak CE                            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Okres gwarancji                    | 3 + 2 lata w przypadku rejestracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie palności      | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC          | -                                                          |
| Test rozżarzonego drutem | Temperatura 650°C, czas 30 s                               |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak                                                        |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Strumień Świetlny                       | 3 400 lm               |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 3000 K                 |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 94 lm/W                |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | ≥80                    |
| Barwa źródła światła                    | 830 barwa ciepło-biała |
| Typ optyki                              | -                      |
| Kąt rozsyłu światła oprawy              | 110°                   |
| Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN     | 22                     |

## CoreLine Panel

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Napięcie wejściowe                  | 220 do 240 V              |
| Częstotliwość linii                 | 50 to 60 Hz               |
| Prąd rozruchowy                     | 17 A                      |
| Czas rozruchu                       | 0,25 ms                   |
| Zużycie energii                     | 36 W                      |
| Współczynnik mocy (ułamek)          | 0.9                       |
| Połączenie                          | Szybkoszłączka i odciażka |
| Przewód                             | -                         |
| Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 28                        |

### Temperatura

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur otoczenia | Od +10°C do +40°C |
|-----------------------------|-------------------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Z możliwością przyciemniania                     | Nie                 |
| Sterownik/jednostka zasilająca/<br>transformator | Zasilacz (wł./wyl.) |
| Stały strumień świetlny                          | Nie                 |

### Mechanika i korpus

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Materiał Korpusu            | Aluminium   |
| Materiał reflektora         | -           |
| Materiał optyki             | -           |
| Materiał klosza/soczewki    | Polistyren  |
| Materiał mocowania          | -           |
| Kolor Korpusu               | Biel        |
| Wykończenie klosza/soczewki | Opalizowany |
| Całkowita długość           | 597 mm      |
| Całkowita szerokość         | 597 mm      |
| Całkowita wysokość          | 42 mm       |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 42 x 597 x 597 mm |
|--------------------------------------------|-------------------|

### Certyfikaty i zastosowania

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                 | IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK02 [0,2 J standardowa]                                                            |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa II                                                             |

### Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tolerancja strumienia świetlnego | +/-10%               |
| Początkowa chromaticzność        | (0.44, 0.41) SDCM <5 |
| Tolerancja zużycia energii       | +/-10%               |

### Warunki dotyczące zastosowań

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Wydajność w temperaturze otoczenia T <sub>a</sub> | 25 °C |
| Nadaje się do losowego przełączania               | Tak   |

### Dane techniczne produktu

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Pełna nazwa produktu            | RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Full EOC                        | 871869607032100                  |
| Kod zamówienia                  | 07032100                         |
| Materiał Nr (12NC)              | 910503910256                     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696070321                    |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696070321                    |

## Rysunki techniczne



## CoreLine Panel

