



CoreLine Panel

RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Wymienne źródło światła	Nie	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
W zestawie sterownik	Tak	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.		
Dane techniczne oświetlenia			
Lighting Technology	LED	Strumień Świetlny	3 600 lm
Tier	Wydajność	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Znak CE	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Okres gwarancji	3 + 2 lata w przypadku rejestracji	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
		Barwa źródła światła	840 neutralna biel
		Typ optyki	-
		Kąt rozsyłu światła oprawy	100°
		Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19

CoreLine Panel

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	17 A
Czas rozruchu	0,25 ms
Zużycie energii	36 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka i odciażka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	28

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	597 mm
Całkowita szerokość	597 mm
Całkowita wysokość	42 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 597 x 597 mm
--	-------------------

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869607088800
Kod zamówienia	07088800
Materiał Nr (12NC)	910503910259
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696070888
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696070888

Rysunki techniczne



CoreLine Panel

