



CoreLine Panel

RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel, 36 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til løftet fra CoreLine om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative MultiLumen-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132 LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	CE-mærke	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Driver inkluderet	Ja	ENEC-mærke	ENEC-mærke
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lighting Technology	LED	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Plan	ydelse	Lysteknisk	
		Lysstrøm	3.600 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid
		Optiktype	-
		Lampens lysstrålespedning	100°

CoreLine Panel

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
---	----

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	17 A
Starttid	0,25 ms
Strømforbrug	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	28

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.197 mm
Samlet bredde	297 mm

Samlet højde	42 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 297 x 1197 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Det fulde produktnavn	RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Full EOC	871869607090100
Ordrekode	07090100
Materialenr. (12NC)	910503910261
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696070901
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696070901

Målskitse



