



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel, 36 W, 1200x300 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.


Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	For montering på normalt antennbare overflater	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Teknisk belysning	
Lighting Technology	LED	Lysytelse	3 400 lm
Verditrapp	Effekt	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94 lm/W
Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildefarge	830 varmhvit
		Optisk type	-
		Armatur lysstråle spredning	100°
		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) 19	

CoreLine Panel

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	17 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	28
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 197 mm
Total bredde	297 mm
Total høyde	42 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 297 x 1197 mm

Målskisse



Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC
Fullstendig produktnavn	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC
Full EOC	871869607091800
Lokal kodebeskrivelse	3354056
Bestillingskode	07091800
Materialenr. (12NC)	910503910262
Lokal bestillingskode	3354056
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696070918
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696070918

