



CoreLine Panel

RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel, 36 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Wymienne źródło światła	Nie	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
W zestawie sterownik	Tak	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.		
Dane techniczne oświetlenia			
Lighting Technology	LED	Strumień Świetlny	3 600 lm
Tier	Wydajność	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Znak CE	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Okres gwarancji	3 + 2 lata w przypadku rejestracji	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
		Barwa źródła światła	840 neutralna biel
		Typ optyki	-
		Kąt rozsyłu światła oprawy	100°

CoreLine Panel

Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	19
-------------------------------------	----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	20,4 A
Czas rozruchu	0,195 ms
Zużycie energii	36 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka i odciążka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 197 mm
Całkowita szerokość	297 mm

Rysunki techniczne



Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 297 x 1197 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC
Pełna nazwa produktu	RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	871869607094900
Kod zamówienia	07094900
Materiał Nr (12NC)	910503910265
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696070949
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696070949

CoreLine Panel

