



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel, 36 W, 1200x300 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til løftet fra CoreLine om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative MultiLumen-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132 LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	Plan	ydelse
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding
Driver inkluderet	Ja	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	ENEC-mærke	ENEC-mærke
Lighting Technology	LED	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Lysteknisk	
		Lysstrøm	3.400 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	94 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80

CoreLine Panel

Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	100°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Starttid	0,195 ms
Strømforbrug	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal

Samlet længde	1.197 mm
Samlet bredde	297 mm
Samlet højde	42 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 297 x 1197 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Det fulde produktnavn	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Full EOC	871869607095600
Ordrekode	07095600
Materialenr. (12NC)	910503910266
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696070956
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696070956

Målskitse



