



CoreLine Batten

BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600

CoreLine Batten, 19 W, L600 mm, 1900 lm, 3000 K, Matteret, IP20, TW1

CoreLine Batten lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og gidet giver mulighed for at skabe glidende og æstetiske lyslinjer uden yderligere tilbehør. CoreLine Batten giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås også og kan bruges sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger		
Kode for lampeserie	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]	bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver inkluderet	Ja	
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 1-faset	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem	
Lighting Technology	LED	
Plan	ydelse	
CE-mærke	Ja	
Garantiperiode	5 år	
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader	
ENEC-mærke	-	

CoreLine Batten

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	120°

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Slut-CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	0,29 A
Starttid	0,06 ms
Strømforbrug	19 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid

Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	575 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	82 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	82 x 64 x 575 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600
Det fulde produkt navn	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600
Full EOC	871869607473299
Ordrekode	07473299
Materialenr. (12NC)	910503910278
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696074732
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8718699380045

CoreLine Batten

Målskitse

