



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT060C LED36S/840 PSU L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 36 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opale, IP65, IK08

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

### Données du produit

| Informations générales       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driver inclus                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Câblage traversant           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarques                    | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. |
| Type de lampe                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valeur ajoutée               | Economique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Marquage CE               | Oui                                               |
| Garantie                  | 3 ans                                             |
| Inflammabilité            | Pour montage sur surfaces facilement inflammables |
| Marquage ENEC             | -                                                 |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s                    |
| Conforme à RoHS           | Oui                                               |

| Données techniques de l'éclairage |  |
| Flux lumineux | 3 600 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 100 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >80 |
| Température de couleur | 840 blanc neutre |
| Type d'optique | - |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 120° |
| Indice UGR | Not applicable |

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

|                                                           |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement et électricité</b>                      |                                                                                        |
| Tension d'entrée                                          | 220-240 V                                                                              |
| Fréquence linéaire                                        | 50 to 60 Hz                                                                            |
| Courant d'appel                                           | 0,29 A                                                                                 |
| Durée courant d'appel                                     | 0,06 ms                                                                                |
| Consommation électrique                                   | 36 W                                                                                   |
| Facteur de puissance (fraction)                           | 0.9                                                                                    |
| Connexion                                                 | Connecteur à visser                                                                    |
| Câble                                                     | -                                                                                      |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B         | 24                                                                                     |
| <b>Température</b>                                        |                                                                                        |
| Gamme de températures ambiantes                           | -20 à +30 °C                                                                           |
| <b>Commandes et gradation</b>                             |                                                                                        |
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                                                                    |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)                                          |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                                                                    |
| <b>Mécanique et boîtier</b>                               |                                                                                        |
| Matériaux du corps                                        | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux du réflecteur                                   | -                                                                                      |
| Matériaux optiques                                        | -                                                                                      |
| Matériaux du cache optique/de la lentille                 | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux de fixation                                     | Acier inoxydable                                                                       |
| Couleur du corps                                          | Gris                                                                                   |
| Finition du cache optique/de la lentille                  | Opale                                                                                  |
| Longueur totale                                           | 1 250 mm                                                                               |
| Largeur totale                                            | 63 mm                                                                                  |
| Hauteur totale                                            | 75 mm                                                                                  |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)               | 75 x 63 x 1250 mm                                                                      |
| <b>Approbation et application</b>                         |                                                                                        |
| Indice de protection                                      | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |

## Schéma dimensionnel



|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Protection contre les chocs mécaniques                                            | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
| Classe de protection CEI                                                          | Classe de sécurité I                       |
| <b>Performances initiales</b>                                                     |                                            |
| Tolérance de flux lumineux                                                        | +/-10%                                     |
| Chromaticité initiale                                                             | (0.38, 0.38) SDCM <5                       |
| Tolérance de consommation électrique                                              | +/-10%                                     |
| <b>Durées de vie (conformes IES)</b>                                              |                                            |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 7,5 %                                      |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L65                                        |
| <b>Conditions d'application</b>                                                   |                                            |
| Performance température ambiante Tq                                               | 25 °C                                      |
| Niveau de gradation maximal                                                       | Non applicable                             |
| Convient pour la commutation aléatoire                                            | Non                                        |
| <b>Données du produit</b>                                                         |                                            |
| Nom du produit de la commande                                                     | WT060C LED36S/840 PSU L1200                |
| Nom de produit complet                                                            | WT060C LED36S/840 PSU L1200                |
| Code EOC                                                                          | 871869938011399                            |
| Code de commande                                                                  | 38011399                                   |
| Code 12NC                                                                         | 910503910295                               |
| Quantité par pack                                                                 | 1                                          |
| Code EAN - Produit/Boîte                                                          | 8718699380113                              |
| Conditionnement par carton                                                        | 12                                         |
| Codes EAN/UPC - Boîte                                                             | 8718699380175                              |

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

