



CoreLine Panel

RC128V LED34S/830 PSD W62L62 OC

CoreLine Panel, 36 W, 620x620 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Wymienne źródło światła	Nie	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
W zestawie sterownik	Tak	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Lighting Technology		Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydajność	Strumień Świetlny	3 400 lm
Znak CE	Tak	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Okres gwarancji	3 + 2 lata w przypadku rejestracji	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
		Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
		Typ optyki	-
		Kąt rozsyłu światła oprawy	100°

CoreLine Panel

Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19
------------------------------------	----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	20,4 A
Czas rozruchu	0,195 ms
Zużycie energii	36 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka i odciażka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	622 mm
Całkowita szerokość	622 mm

Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 622 x 622 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC128V LED34S/830 PSD W62L62 OC
Pełna nazwa produktu	RC128V LED34S/830 PSD W62L62 OC
Full EOC	871869938072400
Kod zamówienia	38072400
Materiał Nr (12NC)	910503910306
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699380724
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718699380724

Rysunki techniczne



CoreLine Panel

