




CoreLine Panel

RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC

CoreLine Panel, 16 W, 1200x300 mm, 1800 lm, 4000 K

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		ENEC-markering	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Aantal VSA's	1 unit	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Gegevens lichttechniek	
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	Lichtstroom	1.800 lm
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Waardeschaal	Beter	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
CE-markering	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Garantieperiode	5 jaar	Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
		Optiektype	-
		Bundelspreiding armatuur	110°
		Unified Glare Rating (UGR)	22
		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsspanning	220-240 V
		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
		Average CLO power consumption	16 W

CoreLine Panel

Aanloopstroom	4 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,3 ms
Energieverbruik	16 W
Arbeidsfactor	0,9
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	Kabel 0,25 m, met insteekconnector, 3-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	48

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constance lichtopbrengst	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	597 mm
Totale breedte	297 mm
Totale hoogte	32 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	32 x 297 x 597 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L75

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC
Volledige productnaam	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC
Full EOC	871869938096000
Bestelcode	38096000
Materiaalnr. (12NC)	910503910308
Lokale code	RC132V0002
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699380960
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699380960

Maatschets

