



CoreLine Panel

RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC127V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED – ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Lighting Technology	LED

Tier	Performanță
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 + 2 ani de la înregistrare
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80

CoreLine Panel

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	17 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	36 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	28

Temperatură

Interval temperatură ambiantală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	597 mm

Lăţime totală	597 mm
Înălţime totală	42 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	42 x 597 x 597 mm

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Numele complet al produsului	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869607088800
Cod de comandă	07088800
Număr material (12NC)	910503910319
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696070888
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696070888

Cote



