



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B LED10S/830 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 950 lm, 3000 K, Matt, IP20

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

### Produktdata

Generell informasjon		Tilkobling	Skrukontakt
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Lighting Technology	LED		
Verditrapp	Verdi		
Garantiperiode	5 år		
Teknisk belysning		<b>Temperatur</b>	
Lysytelse	950 lm	Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W	<b>Kontroller og dimming</b>	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Kan dimmes	Nei
Lyskildefarge	830 varmhvit	Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Armatur lysstråle spredning	90° x 90°	<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Drift og elektronikk		Innfatningsmateriale	Plast
Line Frequency	50 or 60 Hz	Reflektormateriale	Polykarbonat
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz	Optisk materiale	Polykarbonat
Effektforbruk	11 W	Fixation material	Rustfritt stål
Effektfaktor (brøk)	0.8	Innfatningsfarge	Hvit
		Optisk deksel/linsefinish	Matt
		Total lengde	30 mm
		Total bredde	30 mm
		Total høyde	30 mm

## Ledinaire SlimDownlight

Total diameter	175 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	30 x 30 x 30 mm
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
<b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>	
Innledende kromatisitet	(0.42, 0.40) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	DN065B LED10S/830 PSU II WH

Fullstendig produktnavn	DN065B LED10S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938175299
Lokal kodebeskrivelse	3253988
Bestillingskode	38175299
Materialenr. (12NC)	910503910331
Lokal bestillingskode	3253988
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699381752
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699381790

### Målskisse

