



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED10S/830 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 950 lm, 3000 K, Frostad, IP20

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information		Anslutning	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Skruvkontakt	
Lighting Technology	LED	Temperatur	
Värdetrappa	Värde	Omgivningstemperatur	
Garantitid	3 år	0 till +35 °C	
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	950 lm	Dimbar	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Nej	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W	Driftdon/strömenhet/transformator	
Färgåtergivningindex	>80	Strömförsörjningsenhet (på/av)	
Ljuskällans färg	830 varmvit	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusstrålefördelning	90° x 90°	Armaturhusets material	
Drift och elektricitet		Plast	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Material i reflektor	
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz	Polykarbonat	
Effektförbrukning	11 W	Material i optiken – LOV	
Effektfaktor (fraktion)	0.8	Polykarbonat	
		Fixation material	
		Rostfritt stål	
		Armaturhusets färg	
		Vit	
		Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	
		Frostad	
		Total längd	
		30 mm	
		Total bredd	
		30 mm	
		Total höjd	
		30 mm	

Ledinaire SlimDownlight

Total diameter	175 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	30 x 30 x 30 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.42, 0.40) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B LED10S/830 PSU II WH
Fullständigt produktnamn	DN065B LED10S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938175299
Beställningsnummer	38175299
Materialnummer (12NC)	910503910331
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699381752
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718699381790

Måttskiss

