



# SmartForm TCS460

## TCS460 1x28W/830 HFP D8

SmartForm surface mnt, 1, 28 W, 830 varmhvit, HF-utøver, Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller

Vi føler oss alle bedre og yter bedre i et innbydende og komfortabelt arbeidsmiljø. SmartForm TCS/TPS460-serien med hengende, overflate- og veggmonterte armaturer som er laget for å brukes på kontorer, i butikker og skoler, kombinerer klasseledende belysning med et rent, særegent design. Disse ultraflate armaturene er tilgjengelige sammen med MASTER TL5- og TL5 ECO-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med direkte/indirekte belysningskombinasjoner. De kan også bli brukt til å danne lysrekker og strukturer. Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, gir SmartForm TCS/TPS460 den ideelle løsningen for enhver situasjon. Belysningstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.

### Produktdata



| Generell informasjon |                                                |                            |                                              |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Lampefamiliekode     | TL5 [TL5]                                      | Lyskildefarge              | 830 varmhvit                                 |
| Forkobling           | HFP [HF-utøver]                                | Optisk type                | Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller |
| Gjennomkobling       | -                                              | Type optisk deksel         | -                                            |
| Produktseriekode     | TCS460 [SmartForm surface mnt]                 | Drift og elektronikk       |                                              |
| Innebygd styring     | -                                              | Inngangsspenning           | 220 til 240 V                                |
| CE-merke             | Ja                                             | Effektforbruk              | 28 W                                         |
| Brennbarhetsmerke    | For montering på normalt antennbare overflater | Tilkobling                 | Push-in-kontakt, 3-pols                      |
| ENEC-merke           | ENEC-merke                                     | Kabel                      | -                                            |
| Test av glødetråd    | Temperatur 960 °C, varighet 5 sek              | Mekanikk og innfatning     |                                              |
| Teknisk belysning    |                                                | Avstand, festepunkt (nom.) | 990 mm                                       |
| Antall lyskilder     | 1                                              | Innfatningsfarge           | Hvit                                         |

SmartForm TCS460

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Total lengde                      | 1 240 mm                |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                         |
| Ingress beskyttelseskode          | IP20 [Fingerbeskyttet]  |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode     | IK07 [2 J armert]       |
| IEC-beskyttelsesklasse            | Sikkerhetsklasse I      |
| <b>Bruksforhold</b>               |                         |
| Egnet for tilfeldig veksling      | Ikke relevant           |
| <b>Produktdata</b>                |                         |
| Produktnavn for bestilling        | TCS460 1x28W/830 HFP D8 |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Fullstendig produktnavn           | TCS460 1x28W/830 HFP D8 |
| Full EOC                          | 871794390000800         |
| Bestillingskode                   | 90000800                |
| Materialenr. (12NC)               | 910504000003            |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                       |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8717943900008           |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                       |
| EAN/UPC – boks                    | 8717943900008           |

Målskisse



| Product                 | A      | B        |
|-------------------------|--------|----------|
| TCS460 1x28W/830 HFP D8 | 990 mm | 1 240 mm |

