



SmartForm TCS460

TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC

SmartForm surface mnt, 1, 28 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu


Informacje ogólne		Dane techniczne oświetlenia	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Liczba źródeł światła	1
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Okablowanie przelotowe	-	Typ optyki	-
Rodzina produktów	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Typ klosza	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Sterownik wbudowany	-	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Zużycie energii	28 W
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Połączenie	Szybkorozłączka 3-biegunowa
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s		

SmartForm TCS460

Przewód	-
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	990 mm
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 240 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC
Pełna nazwa produktu	TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC
Full EOC	871794390002200
Kod zamówienia	90002200
Materiał Nr (12NC)	910504000203
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943900022
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943900022

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC	990 mm	1 240 mm

