



# SmartForm TCS460

## TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC

SmartForm surface mnt, 1, 28 W, Нейтральный белый 840, HF Performer, Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для офисов, магазинов и школ, семейство подвесных светильников SmartForm TPS466 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору типов максимально эффективной и зрительно комфортной микро-оптики и рассеивателей, с помощью серии SmartForm TCS/TPS460 можно создать идеальное решение для любых обстоятельств. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.

### Данные о продукции



| Общая информация                               |                                                    | Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Код лампового семейства                        | TL5 [TL5]                                          | Температура 850 °C, продолжительность 5 с              |  |
| ПРА                                            | HFP [HF Performer]                                 |                                                        |  |
| Внутренняя проводка электропитания светильника | -                                                  |                                                        |  |
| Код семейства продуктов                        | TCS460 [SmartForm surface mnt]                     |                                                        |  |
| Встроенное управление                          | -                                                  |                                                        |  |
| Маркировка CE                                  | Да                                                 |                                                        |  |
| Знак пожароопасности                           | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |                                                        |  |
| Сертификат ENEC                                | Знак ENEC                                          |                                                        |  |
| Технические характеристики освещения           |                                                    |                                                        |  |
| Количество источников света                    |                                                    | 1                                                      |  |
| Цвет источника света                           |                                                    | Нейтральный белый 840                                  |  |
| Оптический тип                                 |                                                    | -                                                      |  |
| Тип оптической крышки                          |                                                    | Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната       |  |
|                                                |                                                    |                                                        |  |
|                                                |                                                    |                                                        |  |

SmartForm TCS460

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                            |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт           |
| Энергопотребление                               | 28 В                       |
| Соединение                                      | Нажимной разъем 3-полюсный |
| Кабель                                          | -                          |
| Механические компоненты и корпус                |                            |
| Расстояние до точки фиксации (ном.)             | 990 мм                     |
| Цвет корпуса                                    | Белый                      |
| Общая длина                                     | 1 240 мм                   |
| Соответствие требованиям и область применения   |                            |
| Код защиты от проникновения (IP)                | IP40 [Защита проводов]     |
| Код степени защиты от механических воздействий  | IK07 [2 Дж, усиленный]     |
| Класс защиты IEC                                | Класс безопасности I       |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Условия эксплуатации                  |                             |
| Подходит для случайного переключения  | Не применимо                |
| Данные об изделии                     |                             |
| Название продукта для заказа          | TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC |
| Полное название продукта              | TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC |
| Полный код продукта                   | 871794390002200             |
| Код заказа                            | 910504000203                |
| Материал № (12NC)                     | 910504000203                |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                           |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8717943900022               |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                           |
| EAN/UPC — короб                       | 8717943900022               |

Чертеж размеров



| Product                     | A      | B        |
|-----------------------------|--------|----------|
| TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC | 990 мм | 1 240 мм |

