



SmartForm TCS460

TCS460 1x49W/840 HFP MLO-PC

SmartForm surface mnt, 1, 49 W, Нейтральный белый 840, HF Performer, Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для офисов, магазинов и школ, семейство подвесных светильников SmartForm TPS466 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору типов максимально эффективной и зрительно комфортной микро-оптики и рассеивателей, с помощью серии SmartForm TCS/TPS460 можно создать идеальное решение для любых обстоятельств. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	
ПРА	HFP [HF Performer]		
Внутренняя проводка электропитания светильника	-		
Код семейства продуктов	TCS460 [SmartForm surface mnt]		
Встроенное управление	-		
Маркировка CE	Да		
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях		
Сертификат ENEC	Знак ENEC		
Технические характеристики освещения			
Количество источников света		1	
Цвет источника света		Нейтральный белый 840	
Оптический тип		-	
Тип оптической крышки		Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната	

SmartForm TCS460

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	49 В
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный
Кабель	-


Механические компоненты и корпус	
Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 355 мм
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 540 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TCS460 1x49W/840 HFP MLO-PC
Полное название продукта	TCS460 1x49W/840 HFP MLO-PC
Полный код продукта	871794390010700
Код заказа	910504001003
Материал № (12NC)	910504001003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943900107
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943900107

Чертеж размеров



Product	A	B
TCS460 1x49W/840 HFP MLO-PC	1 355 мм	1 540 мм

