



SmartForm TPS460/462/464

TPS460 1x35W/830 HFP D8 SMT1

SmartForm suspended, 1, 35 W, 38 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Okres gwarancji	5 lat
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Tak	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
W zestawie sterownik	Tak	Dane techniczne oświetlenia	
Rodzina produktów	TPS460 [SmartForm suspended]	Strumień Świetlny	2 494 lm
Sterownik wbudowany	-	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Znak CE	Tak		

SmartForm TPS460/462/464

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-
Kąt rozsyłu światła oprawy	120°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	48 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	35 38 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.96
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	-

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Transformator elektroniczny
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	-
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 486 mm

Rysunki techniczne



Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	-
Całkowita długość	1 540 mm
Całkowita szerokość	157 mm
Całkowita wysokość	49 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	49 x 157 x 1540 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
--	-----

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie
-------------------------------------	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TPS460 1x35W/830 HFP D8 SMT1
Pełna nazwa produktu	TPS460 1x35W/830 HFP D8 SMT1
Full EOC	871794390016900
Kod zamówienia	90016900
Materiał Nr (12NC)	910504001603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943900169
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943900169



SmartForm TPS460/462/464

Rysunki techniczne

Product	A	B
TPS460 1x35W/830 HFP D8 SMT1	1 486 mm	1 540 mm

