



SmartForm TCS460

TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s


Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	35 W
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa
Przewód	-

SmartForm TCS460

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom) 1 355 mm	
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 540 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8
Pełna nazwa produktu	TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8
Full EOC	871794390037400
Kod zamówienia	90037400
Materiał Nr (12NC)	910504003703
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943900374
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8717943900374

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8	1 355 mm	1 540 mm

