



SmartForm TCS460

TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Óptica de microlente en cierre de policarbonato

Nos sentimos mejor y rendimos más en un entorno de trabajo agradable y cómodo. Diseñada para un uso mayoritario en oficinas, tiendas y escuelas, la familia de luminarias de montaje suspendido, adosado o aplique de pared SmartForm TCS/TPS460 combina la mejor calidad luminotécnica de su categoría con un diseño limpio y atractivo. Estas luminarias ultraplanas están disponibles en versiones rectangulares y cuadradas con las lámparas MASTER TL5 y TL5 ECO, y posibilitan distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse para formar líneas de luz y estructuras. Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores de elevada eficiencia y confort, SmartForm TCS/TPS460 permite encontrar la solución perfecta para cada situación. Es posible integrar controles de iluminación en la propia luminaria para un ahorro adicional de energía.

Datos del producto


Información general		Datos técnicos de la luz	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Número de fuentes de luz	2
Equipo	HFP [HF Performer]	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Cableado de paso	-	Tipo de óptica	-
Código de gama de producto	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente en cierre de policarbonato
Control integrado	-	Operativos y eléctricos	
Marca CE	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Consumo de energía	35 W
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Conexión	Conector push-in de 3 polos
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s		

SmartForm TCS460

Cable	-
Mecánicos y de carcasa	
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.355 mm
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	1.540 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC
Nombre completo del producto	TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC
Full EOC	871794390039800
Código de pedido	90039800
Código 12NC	910504003903
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943900398
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943900398

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC	1.355 mm	1.540 mm

