



SmartForm TCS460

TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 840 neutraalwit, HF Performer, Micro-lensoptiek in polycarbonaat lichtkap

Iedereen voelt zich prettiger en presteert beter in een aangename, comfortabele werkomgeving. De SmartForm-familie opbouwarmaturen combineert de beste verlichting in zijn klasse met een kenmerkende zuivere vormgeving. Deze ultravlakke armaturen zijn verkrijgbaar met naar keuze MASTER TL5-, TL5 ECO- of LED-lichtbronnen en in rechthoekige en vierkante uitvoeringen met combinaties van directe en indirecte verlichting. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het vormen van lichtlijnen en -structuren. Met hun grote keuze aan zeer efficiënte en comfortabele micro-optieken en lichtkappen leveren de SmartForm opbouwarmaturen de ideale oplossing voor elke situatie. Lichtregelaars kunnen worden toegevoegd voor verdere energiebesparing.

Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Type lichtbron	TL5 [TL5]	Aantal lichtbronnen	2
VSA	HFP [HF Performer]	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Doorvoerbedrading	-	Optiektype	-
Code productfamilie	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Type lichtkap	Micro-lensoptiek in polycarbonaat lichtkap
Ingebouwde regeling	-	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
CE-markering	Ja	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Energieverbruik	35 W
ENEC-markering	ENEC-markering	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Kabel	-

SmartForm TCS460

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lengteafstand bevestigingspunt (nom.) 1.355 mm

Kleur behuizing Wit

Totale lengte 1.540 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IP 40 [Bescherming tegen draden]

IK-classificatie IK07 [2 J versterkt]

Beschermingsklasse IEC Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC

Volledige productnaam TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC

Full EOC 871794390039800

Bestelcode 90039800

Materiaalnr. (12NC) 910504003903

Lokale code TCS460235/83MLO



Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 8717943900398

Numerator - Dozen per buitendoos 1

EAN/UPC - Case 8717943900398

Maatschets



Product	A	B
TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC	1.355 mm	1.540 mm

