



# SmartForm TCS460

## TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

### Dane produktu


| Informacje ogólne      |                                                            | Dane techniczne oświetlenia           |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp       | TL5 [TL5]                                                  | Liczba źródeł światła                 | 2                                              |
| Osprzęt                | HFP [HF Performer]                                         | Barwa źródła światła                  | 840 neutralna biel                             |
| Okablowanie przelotowe | -                                                          | Typ optyki                            | -                                              |
| Rodzina produktów      | TCS460 [SmartForm surface mnt]                             | Typ klosza                            | Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu |
| Sterownik wbudowany    | -                                                          | Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                |
| Znak CE                | Tak                                                        | Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                                   |
| Oznaczenie palności    | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Zużycie energii                       | 35 W                                           |
| Oznaczenie ENEC        | Znak ENEC                                                  | Połączenie                            | Szybkorozłączka 3-biegunowa                    |
| Test rozżarzoną drutem | Temperatura 850°C, czas 5 s                                |                                       |                                                |

SmartForm TCS460

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Przewód                               | -                               |
| <b>Mechanika i korpus</b>             |                                 |
| Odległość od punktu zaczepienia (Nom) | 1 355 mm                        |
| Kolor Korpusu                         | Biel                            |
| Całkowita długość                     | 1 540 mm                        |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>     |                                 |
| Kod stopnia ochrony                   | IP40 [Ochrona przed przewodami] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami   | IK07 [2 J wzmocniona]           |
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa I          |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>   |                                 |
| Nadaje się do losowego przełączania   | Nie dotyczy                     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dane techniczne produktu</b> |                                 |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC |
| Pełna nazwa produktu            | TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC |
| Full EOC                        | 871794390039800                 |
| Kod zamówienia                  | 90039800                        |
| Materiał Nr (12NC)              | 910504003903                    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                               |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8717943900398                   |
| Numerator - Packs per outer box | 1                               |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8717943900398                   |

Rysunki techniczne



| Product                         | A        | B        |
|---------------------------------|----------|----------|
| TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC | 1 355 mm | 1 540 mm |

