



SmartForm TCS460

TCS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC

SmartForm surface mnt, 2, 49 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s


Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	49 W
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa

SmartForm TCS460

Przewód	-
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom) 1 359 mm	
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 544 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC
Pełna nazwa produktu	TCS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC
Full EOC	871794390043500
Kod zamówienia	90043500
Materiał Nr (12NC)	910504004303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943900435
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8717943900435

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC	1 355 mm	1 540 mm

