



SmartForm TCS460

TCS460 3x14W/840 HFP D8

SmartForm surface mnt, 3, 14 В, Нейтральный белый 840, HF Performer, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для офисов, магазинов и школ, семейство подвесных светильников SmartForm TPS466 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору типов максимально эффективной и зрительно комфортной микро-оптики и рассеивателей, с помощью серии SmartForm TCS/TPS460 можно создать идеальное решение для любых обстоятельств. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Температура 960 °C, продолжительность 5 с	
ПРА	HFP [HF Performer]	Технические характеристики освещения	
Внутренняя проводка электропитания светильника	-	Количество источников света	3
Код семейства продуктов	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Встроенное управление	-	Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели
Маркировка CE	Да	Тип оптической крышки	-
Знак пожарной безопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сертификат ENEC	Знак ENEC	Входное напряжение	От 220 до 240 Вт

SmartForm TCS460

Энергопотребление	14 В
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный
Кабель	-

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
--------------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TCS460 3x14W/840 HFP D8
Полное название продукта	TCS460 3x14W/840 HFP D8
Полный код продукта	871794390817200
Код заказа	910504058003
Материал № (12NC)	910504058003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943908172
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943908172

Чертеж размеров

