



SmartForm LED BPS460

BPS460 LED24/840 PSD W22L124 MLO-PC SMT2

SmartForm suspended BPS460, LED Module 2400 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel

Alle føler seg bedre og yter bedre i behagelige, komfortable arbeidsomgivelser. SmartForm-serien med hengende armaturer som er utformet for kontorer, butikker og skoler, kombinerer belysning i toppklasse med et rent, særpreget design. Disse ultraflatte armaturene er tilgjengelige sammen med et utvalg MASTER TL5-, TL5 ECO- eller LED-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med kombinasjoner av direkte og indirekte belysning. De kan også brukes til å forme lysrekker og strukturer. Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, er hengemonterte SmartForm den ideelle løsningen for enhver situasjon. Lysstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED24 [LED Module 2400 lm]	for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Produktseriekode	BPS460 [SmartForm suspended BPS460]
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driver inkludert	Ja	Innebygd styring	-
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og	CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

SmartForm LED BPS460

I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	2 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	– grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	–
Type optisk deksel	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Armaturlysstråle spredning	120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	1 ms
Effektforbruk	21,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 5-pols
Kabel	–
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	–
Optisk materiale	–
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat

Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1 240 mm
Total bredde	217 mm
Total høyde	56 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	56 x 217 x 1240 mm
Farge på deler	–
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømförbrukstoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BPS460 LED24/840 PSD W22L124 MLO-PC SMT2
Fullstendig produktnavn	BPS460 LED24/840 PSD W22L124 MLO-PC SMT2
Full EOC	871794391560600
Bestillingskode	91560600
Materialenr. (12NC)	910504078603
Lokal bestillingskode	3253924
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943915606
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943915606

SmartForm LED BPS460

Målskisse

