



LumiStone

SP520P/SP522P/ SP524P/SP526P

SP520P 2xLED15S/830 PSD-E SMTT GR

Dual mod. Suspension set D, 2, LED module, system flux 1500 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, Grå

Kunder innen kontor og hotell- og restaurantbransjen vil gjerne skape rom med en hyggelig og innbydende atmosfære. Høyeffektive armaturer i godt design er avgjørende. LumiStone er et LED-armatur som består av to små ellipser i stedet for som normalt, en enhet. Ellipsene har myk krumming, ligner avsløpne steiner, og skaper fleksible lyseffektene med direkte og indirekte belysning. LumiStone er det perfekte valget for eksepsjonelt belysningsdesign. LumiStone er meget energieffektiv og gir store besparelser på vedlikehold. Et utvalg nyskapende monteringsalternativer gjør LumiStone ekstremt allsidig i bruk.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	LED15S [LED module, system flux 1500 lm]	statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Sokkelbase	- [-]	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent	
Produktseriekode		SP520P [Dual mod. Suspension set D]
Lighting Technology		LED
CE-merke		Ja
Garantiperiode		5 år

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC plus-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	3 000 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	128 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	2
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Armaturlysstråle spredning	124°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	0,180 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 2,1 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, eksternt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
----------------------	--------------

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 510 mm
Total bredde	334 mm
Total høyde	75 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	75 x 334 x 1510 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP520P 2xLED15S/830 PSD-E SMTT GR
Fullstendig produktnavn	SP520P 2xLED15S/830 PSD-E SMTT GR
Full EOC	871794391841600
Bestillingskode	91841600
Materialenr. (12NC)	910504079703
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943918416
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943918416

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Målskisse

