



LumiStone

SP520P/SP522P/ SP524P/SP526P

SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT WH

Dual mod. Suspension set D/I, 2, LED Module, system flux 2000 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, Hvit

Kunder innen kontor og hotell- og restaurantbransjen vil gjerne skape rom med en hyggelig og innbydende atmosfære. Høyeffektive armaturer i godt design er avgjørende. LumiStone er et LED-armatur som består av to små ellipser i stedet for som normalt, en enhet. Ellipsene har myk krumming, ligner avsløpne steiner, og skaper fleksible lyseffektene med direkte og indirekte belysning. LumiStone er det perfekte valget for eksepsjonelt belysningsdesign. LumiStone er meget energieffektiv og gir store besparelser på vedlikehold. Et utvalg nyskapende monteringsalternativer gjør LumiStone ekstremt allsidig i bruk.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent

	statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	SP522P [Dual mod. Suspension set D/I]
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC plus-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	4 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	2
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Armaturs lysstråle spredning	124°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	0,180 ms
Effektforbruk	29,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 2,1 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
----------------------	--------------

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 510 mm
Total bredde	334 mm
Total høyde	75 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	75 x 334 x 1510 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT WH
Fullstendig produktnavn	SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT WH
Full EOC	871794391844700
Lokal kodebeskrivelse	3300827
Bestillingskode	91844700
Materialenr. (12NC)	910504080003
Lokal bestillingskode	3300827
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943918447
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943918447

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Målskisse

