



LumiStone

SP520P/SP522P/ SP524P/SP526P

SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT GR

Dual mod. Suspension set D/I, 2, LED Module, system flux 2000 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, Grigio

I clienti nei settori degli uffici e della vendita al dettaglio desiderano creare spazi caratterizzati da un'atmosfera piacevole e invitante. Gli apparecchi per illuminazione con un design accattivante e performance eccellenti giocano un ruolo essenziale a questo proposito. LumiStone è un apparecchio a LED composto da due ellissi di piccole dimensioni che ricordano le forme di pietre levigate che si trovano in natura. Gli effetti di luce creati con la luce diretta e indiretta fanno di LumiStone la scelta perfetta per progetti illuminotecnici fonte di ispirazione. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, LumiStone presenta anche un'elevata efficienza energetica, offrendo risparmi immediati sui costi operativi. Una gamma di opzioni di montaggio innovative rendono LumiStone un'applicazione estremamente versatile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Attacco	- [-]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Si

Note

* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

	della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
Codice famiglia prodotto	SP522P [Dual mod. Suspension set D/I]
Lighting Technology	LED
Marchio CE	Si
Periodo di garanzia	5 anni
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio ENEC	Marchio ENEC plus
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	4.000 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
Numero di sorgenti luminose	2
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	- °
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	124°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	48 A
Tempo di spunto	0,180 ms
Consumo energetico	29,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Connessione	Connettore 3 poli
Cavo	Cavo 2,1 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	20

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna
Controlli e interfacce	DALI

= Emissione luminosa costante	No
-------------------------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Lunghezza complessiva	1.510 mm
Larghezza complessiva	334 mm
Altezza complessiva	75 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	75 x 334 x 1510 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0,43, 0,40) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	1%
Adatto per la commutazione casuale	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT GR
Nome completo prodotto	SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT GR
Full EOC	871794391845400
Codice d'ordine	91845400
Codice materiale (12NC)	910504080103
Codice locale	91845400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8717943918454
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8717943918454

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Disegno tecnico

