



LumiStone

SP520P/SP522P/ SP524P/SP526P

SP526P 2xLED20S/840 PSD DCB GR

Dual mod. Deco ceiling bar D/I, 2, LED Module, system flux 2000 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Grå

Kunder innen kontor og hotell- og restaurantbransjen vil gjerne skape rom med en hyggelig og innbydende atmosfære. Høyeffektive armaturer i godt design er avgjørende. LumiStone er et LED-armatur som består av to små ellipser i stedet for som normalt, en enhet. Ellipsene har myk krumming, ligner avsløpne steiner, og skaper fleksible lyseffektene med direkte og indirekte belysning. LumiStone er det perfekte valget for eksepsjonelt belysningsdesign. LumiStone er meget energieffektiv og gir store besparelser på vedlikehold. Et utvalg nyskapende monteringsalternativer gjør LumiStone ekstremt allsidig i bruk.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lyskilden kan byttes ut	Nei	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant	
Produktseriekode	SP526P [Dual mod. Deco ceiling bar D/I]	
Lighting Technology	LED	
CE-merke	Ja	
Garantiperiode	5 år	
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater	

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

ENEC-merke	ENEC plus-merke
Test av glødetråd	Temperatur 750 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	4 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	143 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	2
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	-
Armaturs lysstråle spredning	124°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstad	0,180 ms
Effektforbruk	28 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 2,1 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
----------------------	--------------

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 510 mm
Total bredde	334 mm
Total høyde	75 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	75 x 334 x 1510 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP526P 2xLED20S/840 PSD DCB GR
Fullstendig produktnavn	SP526P 2xLED20S/840 PSD DCB GR
Full EOC	871794391855300
Bestillingskode	91855300
Materialenr. (12NC)	910504081103
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943918553
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943918553

Målskisse



LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

