



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 5200 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Hvit

Det å skape den riktig balansen mellom ulike lysbehov i en pasientstue er en utfordring for mange sykehus. Det er derfor våre armaturer som er festet til sengen, gir viktige funksjoner som kreves av både pasienter og ansatte. SmartBalance, veggmontert armatur kombinerer belysningsytelse i høy kvalitet med et stilig og tidløst design. Almennbelysningen leveres indirekte via den øvre delen av armaturet. Den nedre delen gir direkte, spredt lys, slik at pasienter kan lese og helsepersonell kan utføre undersøkelser i sengen.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lampefamiliekode	LED52S [LED Module, system flux 5200 lm]	Produktseriekode	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
Sokkelbase	- [-]	Lighting Technology	LED
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Innebygd styring	-
Antall utstyrsenheter	2 enheter	CE-merke	Ja
Forkobling	-	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europas veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	ENEC plus-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja
		Lysytelse	5 200 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K

SmartBalance Wall-mounted

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	116 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	156°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	0,18 ms
Effektforbruk	45 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
----------------------	--------------


Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål

Målskisse



Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	900 mm
Total bredde	152 mm
Total høyde	52 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	52 x 152 x 900 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Fullstendig produktnavn	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Full EOC	871794310527400
Bestillingskode	10527400
Materialenr. (12NC)	910504094103
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943105274
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943105274

SmartBalance Wall-mounted

