



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 5200 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz z interfejsem DALI, Biel

Znalezienie równowagi między różnymi potrzebami w zakresie oświetlenia w salach dla pacjentów to wyzwanie, przed którym staje wiele szpitali. Dlatego też nasze montowane u węzłowa oprawy oświetleniowe oferują kluczowe funkcje, których potrzebują zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Montowane na ścianie oprawy oświetleniowe SmartBalance łączą wysoką jakość i wydajność oświetlenia ze stylowym, ponadczasowym wyglądem. Ogólne oświetlenie otoczenia jest realizowane pośrednio przez górną część oprawy oświetleniowej. Dolna część emituje bezpośrednie, rozproszone światło, które umożliwia pacjentom czytanie, a pracownikom wykonywanie badań przy łóżku.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED52S [LED Module, system flux 5200 lm]	strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Podstawa-nasadka	- [-]		
Wymienne źródło światła	Nie		
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki	Rodzina produktów	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
Osprzęt	-	Lighting Technology	LED
W zestawie sterownik	Tak	Sterownik wbudowany	-
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu		
		Znak CE	Tak
		Okres gwarancji	5 lat
		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
		Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus

SmartBalance Wall-mounted

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	5 200 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	116 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	-
Typ klosza	Klosz z poliwęglanu
Kąt rozsyłu światła oprawy	156°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	48 A
Czas rozruchu	0,18 ms
Zużycie energii	45 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka 5-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	20

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +35°C
-----------------------------	-----------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
------------------	-----------

Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	900 mm
Całkowita szerokość	152 mm
Całkowita wysokość	52 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	52 x 152 x 900 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Pełna nazwa produktu	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Full EOC	871794310527400
Kod zamówienia	10527400
Materiał Nr (12NC)	910504094103
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943105274
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943105274

SmartBalance Wall-mounted

Rysunki techniczne

