



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED46S/840 PSD IND WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 4600 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Hvit

Det å skape den riktige balansen mellom ulike lysbehov i en pasientstue er en utfordring for mange sykehus. Det er derfor våre armaturer som er festet til sengen, gir viktige funksjoner som kreves av både pasienter og ansatte. SmartBalance, veggmontert armatur kombinerer belysningsytelse i høy kvalitet med et stilig og tidløst design. Almennbelysningen leveres indirekte via den øvre delen av armaturet. Den nedre delen gir direkte, spredt lys, slik at pasienter kan lese og helsepersonell kan utføre undersøkelser i sengen.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED46S [LED Module, system flux 4600 lm]		B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Innebygd styring	-
Forkobling	-	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europas veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC plus-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

SmartBalance Wall-mounted

Teknisk belysning	
Lysytelse	4 600 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	– grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	–
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	156°

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstad	0,18 ms
Effektforbruk	37 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 5-pols
Kabel	–
Antall produkter på MCB på 16 A type B 20	

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	–
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat

Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	900 mm
Total bredde	152 mm
Total høyde	52 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	52 x 152 x 900 mm


Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Fullstendig produktnavn	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Full EOC	871794310528100
Bestillingskode	10528100
Materialenr. (12NC)	910504094203
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943105281
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943105281

Målskisse



SmartBalance Wall-mounted

