



SM500T

SM500T LED79S/830 PSU VWB GR

SM500, LED Module, system flux 7900 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Svært bred lysstråle, Grå

Dagens marked er preget av økt salg over Internett og stor konkurranse. Forhandlere vil gjerne skape opplevelser som får kundene til å komme til butikkene deres. SM500T skaper stemning i butikken ved å tilføre kontrast, og bryter opp de tradisjonelle sammenhengende lyslinjene. Du kan velge mellom en rekke ulike former for spredningsvinkler som i kombinasjon med overlegen kvalitet sørger for at varene skiller seg ut samtidig som du kan skape din egen stemning. SM500T er utstyrt med strømskinnekontakter Disse forenkler monteringen, og det er også enkelt å bytte ut eller oppgradere systemet når du gjenbraker eksisterende skinne. Hvis behovene dine endres, kan du tilpasse belysningen ved å endre posisjonen på armaturene langs skinnen. Dette gjør SM500T til et svært fleksibelt verktøy som hjelper deg med å sette stemningen.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED79S [LED Module, system flux 7900 lm]		gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	SM500T [SM500]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Verditrapp	Effekt
Driver inkludert	Ja	CE-merke	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor	Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC plus-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Lysytelse	7 900 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	149 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Svært bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armatur lysstråle spredning	135°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	19 A
Innløpstid	0,280 ms
Effektforbruk	53 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Grå

Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	586 mm
Total bredde	184 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 184 x 586 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-5%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR
Fullstendig produktnavn	SM500T LED79S/830 PSU VWB GR
Full EOC	871869687037200
Bestillingskode	87037200
Materialenr. (12NC)	910504097103
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696870372
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696870372

SM500T

Målskisse

