



SmartBalance opphengt, SpaceWise

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1

SmartBalance Suspended Mounted, LED Module, system flux 3500 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Akrylatbasert mikrolinseoptikk, klar, SpaceWise-aktivert

Med Philips SpaceWise kan kunder dra nytte av fordelene med kontroller – for eksempel energibesparelser, visuell komfort og personlig styring – uten å måtte lage en kablet infrastruktur.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lampefamiliekode	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	Produktseriekode	SP480P [SmartBalance Suspended Mounted]
Sokkelbase	- [-]	Lighting Technology	LED
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Innebygd styring	SpaceWise-aktivert
Antall utstyrsenheter	1 enhet	CE-merke	Ja
Forkobling	-	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	ENEC plus-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja
		Lysytelse	3 500 lm
		Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K

SmartBalance opphengt, SpaceWise

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	111 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	– grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	–
Type optisk deksel	Akrylatbasert mikrolinseoptikk, klar
Armatur lysstråle spredning	100°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	16

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	0,180 ms
Effektforbruk	31,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 1,7 m uten plugg, 5-pols, hvit
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	–
Optisk materiale	–
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1 340 mm

Total bredde	240 mm
Total høyde	50 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	50 x 240 x 1340 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L85 50000 h

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1
Fullstendig produktnavn	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1
Full EOC	871869687576600
Bestillingskode	87576600
Materialenr. (12NC)	910504101203
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696875766
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696875766

SmartBalance opphengt, SpaceWise

Målskisse

