



SmartBalance, wersja podwieszana, SpaceWise

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1

SmartBalance Suspended Mounted, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Akrylowa przezroczysta optyka mikrosoczewkowa, Kompatybilność z systemem SpaceWise

Dzięki produktom Philips SpaceWise klienci mogą korzystać z prawdziwych zalet sterowania, takich jak oszczędzanie energii, komfort wizualny i spersonalizowane sterowanie, bez konieczności tworzenia infrastruktury przewodowej.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Podstawa-nasadka	- [-]		
Wymienne źródło światła	Nie	Rodzina produktów	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	SP480P [SmartBalance Suspended Mounted]	
Osprzęt	-	Lighting Technology	
W zestawie sterownik	Tak	LED	
Uwagi	* - Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na	Sterownik wbudowany	
		Kompatybilność z systemem SpaceWise	
		Znak CE	
		Tak	
		Okres gwarancji	
		5 lat	
		Oznaczenie palności	
		Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
		Oznaczenie ENEC	
		ENEC znak plus	
		Test rozżarzoną drutem	
		Temperatura 650°C, czas 5 s	

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	3 500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	111 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Akrylowa przezroczysta optyka mikrosoczewkowa
Kąt rozsyłu światła oprawy	100°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	16

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	48 A
Czas rozruchu	0,180 ms
Zużycie energii	31,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa
Przewód	Przewód 1,7 m bez wtyczki , 5-żyłowy biały
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	20

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel

Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	1 340 mm
Całkowita szerokość	240 mm
Całkowita wysokość	50 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	50 x 240 x 1340 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L85

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1
Pełna nazwa produktu	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1
Full EOC	871869687576600
Kod zamówienia	87576600
Materiał Nr (12NC)	910504101203
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696875766
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696875766

SmartBalance, wersja podwieszana, SpaceWise

Rysunki techniczne

