



TrueLine, suspenso

SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

TrueLine Suspended DIRECT Asym - LED Module, system flux 4000 lm - 840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação com interface DALI - - Conector de encaixe de 5 polos - Kit suspensão 2-cabos - 1130 mm - ALU

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que corresponda à arquitetura interior da propriedade na qual trabalham. Querem uma linha de luz com um design elegante e níveis muito elevados de luz. Os especificadores precisam de luminárias que lhes permitam poupar energia ao mesmo tempo que fornecem o nível adequado de luz, em conformidade com as normas de iluminação de escritórios. O TrueLine, suspenso, consegue responder a ambos os requisitos. O TrueLine está igualmente disponível numa versão encastrada.

Dados do produto

Informações gerais			
Número de fontes de luz	1 [1 pç.]	Difusão de feixe da luz da luminária	90°
Código da família das lâmpadas	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Controlo incorporado	Não [-]
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Interface de controlo	DALI
Casquilho	- [-]	Ligação	Conector de encaixe de 5 polos
Fonte de luz substituível	false	Cabo	C1700-5P-SI
Número de unidades de equipamento	1	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Equipamento	-	Montagem	SM2 [Kit suspensão 2-cabos]
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSD [Unidade de fonte de alimentação com interface DALI]	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Controlador incluído	true	Marca de inflamabilidade	F [F]
Tipo de ótica	Não [-]	Descrição do tipo	OC [Office compliant version]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PM [PMMA bowl/Difusor]	Marca CE	CE
		Marca ENEC	ENEC plus mark
		Marca UL	Não
		Período de garantia	5 anos

TrueLine, suspenso

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	24
Marca RoHS	ROHS
Marca WEEE	WEEE
Acessório PFC	N/A
Product Family Code	SP534P [TrueLine Suspended DIRECT Asym]
Unified glare rating CEN	Not applicable

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de sinal de controle	0-16 V DC DALI
Corrente de irrupção	19 A
Tempo de irrupção	0,28 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	-
Material de lente/tampa ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do tabuleiro do equipamento	Steel
Material de fixação	Stainless steel
Acabamento da lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento global	1130 mm
Largura total	55 mm
Altura total	121 mm
Comprimento	1130 mm
Cor	ALU

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP40 [Proteção de fios]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	4000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	116 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	≥80
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Potência de entrada inicial	34.5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L85

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	+10 to +40°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto

Código do produto completo	871869907208700
Nome de produto da encomenda	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
EAN/UPC – Produto	8718699072087
Código de encomenda	07208700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910504112803
Peso líquido (Peça)	3,300 kg

TrueLine, suspenso

Desenho dimensional



TrueLine suspended SP530P-SP533P

