



StyliD PerfectBeam

ST741T LED5S/930 PSR 7-43 WH

LED Module, system flux 500 lm, 930 bianco caldo, Unità di alimentazione con regolazione, Bianco e nero

StyliD PerfectBeam è stato appositamente progettato per le applicazioni nei musei. Rappresenta il perfetto equilibrio tra la presentazione e la preservazione dell'arte, tra esposizioni in continuo cambiamento ed esigenze di bassi requisiti di manutenzione ed efficienza energetica. Le richieste di buona visibilità e conservazione, spesso in contrasto tra loro, ora possono essere soddisfatte grazie ad un'illuminazione LED che non emette raggi UV o IR nocivi. StyliD PerfectBeam presenta le opere d'arte nei loro colori reali, attirando discretamente l'attenzione dei visitatori e consentendo di osservare, interpretare e apprezzare i capolavori fin nei minimi dettagli. Consente di utilizzare la luce per suscitare emozioni e creare un'esperienza indimenticabile all'interno del museo. Design modulare, fascio variabile, accessori per la modellazione del fascio e regolazione del flusso integrata garantiscono la massima flessibilità per adattarsi alle diverse esposizioni ed esigenze di illuminazione, ora e in futuro.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50

e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.

Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Lighting Technology	LED
Marchio CE	Sì
Periodo di garanzia	5 anni
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	No

StyliD PerfectBeam

Dati tecnici di illuminazione			
Flusso luminoso	684 lm	Colore alloggiamento	Bianco e nero
Angolo standard di inclinazione testa palo	-	Dispositivo di montaggio	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-	Forma copertura ottica/lenti	-
Temperatura del colore correlata	3000 K	Finitura copertura ottica/lenti	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	32 lm/W	Lunghezza complessiva	258 mm
Indice di resa cromatica (CRI)	90	Larghezza complessiva	91 mm
Colore sorgente luminosa	930 bianco caldo	Altezza complessiva	248 mm
Tipo copertura ottica	Coppa/copertura PMMA	Diametro complessivo	91 mm
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	248 x 91 x 258 mm
Tipo di ottica aree esterne	-		
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Tensione in ingresso	220/240 V	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Consumo energetico CLO iniziale	- W	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	-
Consumo energetico CLO medio	- W	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Consumo energetico CLO finale	- W		
Consumo energetico	21 W	Performance iniziale (conforme a IEC)	
Connessione	-	Tolleranza al flusso luminoso	+/-1%
Cavo	-	Cromaticità iniziale	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-	Tolleranza consumo energetico	+/-2%
Temperatura		Condizioni di applicazione	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C	Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
		Livello massimo di attenuazione	10%
		Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Controlli e dimmerazione			
Dimmerabile	Sì	Dati del prodotto	
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione	Nome prodotto ordine	ST741T LED5S/930 PSR 7-43 WH
Controlli e interfacce	-	Nome completo prodotto	ST741T LED5S/930 PSR 7-43 WH
= Emissione luminosa costante	No	Full EOC	871829129776500
		Codice d'ordine	29776500
Meccanica e corpo		Codice materiale (12NC)	910504801182
Materiale del corpo	Alluminio	Codice locale	29776500
Materiale del riflettore	-	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Materiale ottico	Vetro	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato		
Materiale fissaggio	-		

