



MileWide²

BRP435 GRN90-/830 II DM SI T25 ES

MileWide 2 - side entry - LED GreenLine 9000 lm - Distribution medium

Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide2 modelinin çeşitli özel direklerle uyumlu özel kusursuz tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede yüzey kaplaması ve yüksek aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıma uygundur. Çok katmanlı optik lens sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	40 [40 pcs]
Lamba ailesi kodu	GRN90 [LED GreenLine 9000 lm]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°
Kontrol arayüzü	-
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Kablo konnektörlü 0,2 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kaplama	-

Alev alma işareti	NO [-]
Ülke modeli	ES [Spain]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
Garanti süresi	5 yıl
Parlama levhası aksesuarları	MK-BK [Glare mask black]
Optic type outdoor	Distribution medium
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	8

RoHS işareti	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP435 [MileWide 2 side entry]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	1-10 V DC
Kalkış Akımı	45 A
Ani akım süresi	0,285 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	40/48S [Side-entry for diameter 40-48 mm]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Siyah serigrafi baskı
Toplam uzunluk	610 mm
Toplam genişlik	276 mm
Toplam yükseklik	108 mm
Effective projected area	0,035 m²
Renk	Silver

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
--	---

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	7061 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	104 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	68 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 100.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869610742300
Sipariş ürün adı	BRP435 GRN90-/830 II DM SI T25 ES
EAN/UPC - Ürün	8718696107423
Sipariş kodu	10742300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505016098
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,039 kg

Boyutlu çizim



MileWide2 BPP/BRP435

