



MileWide²

BRP435 GRN75-/740 II DM SI T25 ES

MileWide 2 - side entry - LED GreenLine 7500 lm - Distribution medium

Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide2 modelinin çeşitli özel direklerle uyumlu özel kusursuz tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede yüzey kaplaması ve yüksek aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıma uygundur. Çok katmanlı optik lens sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Alev alma işareti	NO [-]
Işık kaynağı sayısı	40 [40 pcs]	Ülke modeli	ES [Spain]
Lamba ailesi kodu	GRN75 [LED GreenLine 7500 lm]	CE işareti	CE mark
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	ENEC işareti	ENEC mark
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Garanti süresi	5 yıl
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Parlama levhası aksesuarları	MK-BK [Glare mask black]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	Optic type outdoor	Distribution medium
Sürücü dahildir	Evet	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Sabit ışık çıkışı	No
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°	MCB'deki ürün sayısı	8
Kontrol arayüzü	-		
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller		
Kablo	Kablo konnektörlü 0,2 m uzunluğunda kablo		
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		
Kaplama	-		

RoHS işareti	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP435 [MileWide 2 side entry]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	1-10 V DC
Kalkış Akımı	45 A
Ani akım süresi	0,285 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	40/48S [Side-entry for diameter 40-48 mm]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Siyah serigrafi baskı
Toplam uzunluk	610 mm
Toplam genişlik	276 mm
Toplam yükseklik	108 mm
Effective projected area	0,035 m²
Renk	Silver

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
--	---

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	6241 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	125 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.37) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	50 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 100.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869610744700
Sipariş ürün adı	BRP435 GRN75-/740 II DM SI T25 ES
EAN/UPC - Ürün	8718696107447
Sipariş kodu	10744700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505016101
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,039 kg

Boyutlu çizim



MileWide2 BPP/BRP435

