



MileWide² Large

BRP436 GRN116-/740 II DM SI CLO T25

MileWide 2 side entry large - LED GreenLine 11600 lm -
Distribution medium - Constant light output

Birçok belediye yetkilisi, modern dış mekan aydınlatmasının faydalarını takdir etmektedir. Bunlar, kamu için daha çekici bir kent ortamını ve artan konfor, emniyet ve güvenliği içermektedir. Çevrenin korunmasına ve kentin güzelliğine olumlu etkisi de cabası. Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide² ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide² modelinin çeşitli özel direkler ve destekler özelliğine sahip olan kusursuz ve biçimli tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede kaplaması ve yüksek seviyede aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Çok katmanlı optik sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Yerleşik kontrol	CLO [Constant light output]
Işık kaynağı sayısı	64 [64 pcs]	Kontrol arayüzü	-
Lamba ailesi kodu	GRN116 [LED GreenLine 11600 lm]	Işık regülasyonu	-
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Kablo	Kablo konektörlü 0,2 m uzunluğunda kablo
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output]	Kaplama	-
Sürücü dahildir	Evet	Alev alma işareti	NO [-]
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Ülke modeli	NO [Norway]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°	CE işareti	CE mark
		ENEC işareti	ENEC mark

MileWide² Large

Garanti süresi	5 yıl
Parlama levhası aksesuarları	MK-BK [Glare mask black]
Optic type outdoor	Distribution medium
Fotosel	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	Yes
MCB'deki ürün sayısı	4
RoHS işareti	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP436 [MileWide 2 side entry large]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	60.4 W
Ortalama CLO güç tüketimi	67.95 W
Bitiş CLO güç tüketimi	75.5 W
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	40/48S [Side-entry for diameter 40-48 mm]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Siyah serigrafi baskı
Toplam uzunluk	734 mm

Toplam genişlik	306 mm
Toplam yükseklik	125 mm
Effective projected area	0,046 m ²
Renk	Silver

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	9739 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	129 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	82 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 100.000 sa	L100
faidalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869611610400
Sipariş ürün adı	BRP436 GRN116-/740 II DM SI CLO T25
EAN/UPC - Ürün	8718696116104
Sipariş kodu	11610400
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505016204
Net Ağırlık (Parça Başı)	9,114 kg

MileWide² Large

Boyutlu çizim



MileWide2 Large BPP/BRP436

