



High Power GearUnits

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W

Philips er ett av de få selskapene som er i stand til å levere komplette flombelysningsløsning som inneholder alle nødvendige elementer – armaturer, lyskilder og forkoblinger. Våre nyskapende høyeffektive forkoblinger er utformet for å skape en enhetlig god løsning. De høyeffektive forhåndskablede forkoblingsenhetene er beregnet for bruk sammen med lyskastere som egner seg for høyeffektive HID og de kan ikke integrere elektriske komponenter på grunn av begrenset plass eller høy temperatur. En forkoblingsenhet inneholder alle elektriske komponenter (forkoblinger, tennere, kondensatorer), kabling og terminalblokker som er nødvendige for at lampen skal bli tent og lyse med stabil strøm. Forkoblingsenhetene med høy effekt leveres i både IP20-versjoner (ECB330) og IP65-versjoner (ECP330). I tillegg finnes elektroniske forkoblinger (ECM330) i IP20, for ArenaVision MVF403 1000W MHN-LA og for MVF4040 2000W MHN-SE HO. ArenaVision er spesialutviklet for sportsendinger som skal sendes på TV. Elektroniske forkoblinger fjerner helt flimmer-effekten og garanterer på den måten perfekt gjengivelse av av super slow-motionkameraer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	EB [Elektronisk]
Produktseriekode	ECM330 [GearUnits]
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	277 til 480 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	2 000 W
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 til +55 °C

High Power GearUnits

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Innfatningsfarge	Sølvfarget

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V
----------------------------	------------------------------

Fullstendig produktnavn	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V
Full EOC	871869660104400
Bestillingskode	60104400
Materialenr. (12NC)	910505016323
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696601044
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696601044

Målskisse

