



MileWide LED gen2 lille

BPP435 GRN30-/740 II DW SI MSP LS-8 50%

MileWide 2 post LED, LED GreenLine 3000 lm, Lysfordeling, bred, Belægning med beskyttelse mod havsalt, LumiStep-dæmpning, 8 timer

I samarbejde med Holscher Design har vi udviklet MileWide², som er efterfølgeren til den meget populære MileWide-serie. Takket være det enkle og stilrene design med tilhørende specialdesignede master og ophæng passer MileWide² perfekt ind i det moderne bymiljø – både nu og i fremtiden. Den avancerede LED-motor og brugen af optik, der er tilpasset anvendelsen, resulterer i, at MileWide² er kendetegnet ved en fremragende kvalitet og lyseffekt, som muliggør markante energibesparelser, samtidig med at den giver perfekt ensartet belysning af vejen. MileWide² kan også sammensættes med lysstyringsværktøjer og software, da den er udstyret med en Philips SR-fatning (System Ready). Dette betyder, at den til enhver tid igennem sin levetid kan forbindes til avancerede software-applikationer, som eksempelvis Interact City. Ydermere kan hvert enkelt armatur identificeres takket være Philips Service Tag-appen. Ved at scanne en QR-kode, som er placeret på indersiden af stolpedøren, får du øjeblikkelig adgang til konfiguration af armaturet, hvilket gør betjening af armaturet i form af vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvor i sin levetid armaturet befinder sig.

Produkt data

Generelle oplysninger		Fotocelle	
Kode for lampeserie	GRN30 [LED GreenLine 3000 lm]	Bemærkninger	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10.	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		
Driver inkluderet	Ja		

MileWide LED gen2 lille

	Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Lyskildes motortype	LED
Produktseriekode	BPP435 [MileWide 2 post LED]
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
Indbygget lysstyringssystem	LumiStep-dæmpning, 8 timer
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	2.592 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	121 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Planglas
Lampens lysstrålespedning	180°
Optisk type – udendørs	Lysfordeling, bred

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,29 ms
Strømforbrug	21,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilslutning	Tilledninger/kabler
Kabel	0,2 m kabel med kabelstik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	5

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-40 til +50 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-

Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	Aluminium
Farve på armaturhus	Sølv
Monteringsanordning	Stolpetop til diameter på 60 til 76 mm
Optikafskærmning/objektivform	Konveks linse
Optikafskærmning/objektivfinish	Silketryk, sort
Samlet længde	574 mm
Samlet bredde	276 mm
Samlet højde	178 mm
Effektivt projekteret område	0,035 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	178 x 276 x 574 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatureverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningsselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	BPP435 GRN30-/740 II DW SI MSP LS-8 50%
Det fulde produktnavn	BPP435 GRN30-/740 II DW SI MSP LS-8 50%
Full EOC	871869660272000
Ordrekode	60272000
Materiالنر. (12NC)	910505016576
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696602720

MileWide LED gen2 lille

Tæller – antal pakker pr. kasse	1
(udvendig emballage)	
EAN/UPC – kasse	8718696602720

Målskitse

