



CitySoul gen2 LED Mini

BPP532 GRN95-/740 I DM FG CO GR CLO T35

CitySoul gen2 LYRE, LED GreenLine 9500 lm, Stredné vyžarovanie, Ploché sklo, Stabilný svetelný výkon

CitySoul gen2 LED je doteraz jedným z najuniverzálnejších a najinšpiratívnejších typov svetidiel spoločnosti Philips pre osvetlenie ciest a ulíc v mestách. Tento mimoriadne účinný rad poskytuje vynikajúcu hladinu osvetlenia a zároveň správnu atmosféru pre všetky mestské aplikácie od predmestí až po centrum mesta. Spoločnosť Philips týmto radom zvýšila univerzálnosť radu CitySoul, čo umožnili nové inovácie, napríklad konzoly Lyre a Accent – mestá tak získajú ideálny nástroj pre osvetlenie každého mestského prostredia. Tvar svetidla je viac plochý, plne oblý a prechody medzi prírubou a konzolou sú úplne zapustené, čo mestu dáva homogénny, elegantný a diskretný vzhľad. Svetidlá CitySoul gen2 LED sú vďaka LED mimoriadne účinné a ľahko udržiavateľné. Dodávajú sa v dvoch rozmerových prevedeniach a sú vhodné pre montáž na výložník alebo na vrchol stĺpa, montáž na reťaz a závesnú montáž.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Kód radu produktov	BPP532 [CitySoul gen2 LYRE]
Kód radu svetelného zdroja	GRN95 [LED GreenLine 9500 lm]	Technológia osvetlenia	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno	Hodnotový rebríček	Výkon
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Vstavané riadenie	Stabilný svetelný výkon
Vrátane napájачa	Áno	Značka CE	Áno
Poznámky	* Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svetidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránilo jeho súčasti	Záručná lehota	5 roky
Typ systému svetelného zdroja	LED	Značka horľavosti	-
		Značka ENEC	Značka ENEC

CitySoul gen2 LED Mini

V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
---------------------------------	-----

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,03
Svetelný tok	7 933 lm
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	122 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optického krytu	Ploché sklo
Rozptyl svetelného lúča svietidla	180°
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	52 W
Priemerná spotreba pri CLO	58.5 W
Konečná spotreba pri CLO	65 W
Nárazový prúd	45 A
Čas zapínania	0,285 ms
Spotreba	65 W
Účinnosť (zlomok)	0.8
Zapojenie	-
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	9

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Áno

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Hliník

Farba telesa	Sivá
Montážne zariadenie	Príruba pre priemer 60 až 76 mm
Tvar optického krytu	Konvexná šošovka
Povrchová úprava optického krytu	Maska (proti oslneniu)
Celková dĺžka	629 mm
Celková šírka	538 mm
Celková výška	164 mm
Účinná vystavená plocha	0,061 m²
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	164 x 538 x 629 mm
Farba dielov	Farebný kryt

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany svietidla v diferenciálnom režime 6 kV a v bežnom režime 8 kV
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38,0.37) SDCM<5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,15 %
----------------------------------	--------

Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
-----------------------------	-----------------------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BPP532 GRN95-/740 I DM FG CO GR CLO T35
Úplný názov produktu	BPP532 GRN95-/740 I DM FG CO GR CLO T35
Úplný kód produktu	871869661385600
Objednávkový kód	61385600
Č. materiálu (12NC)	910505016927
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696613856
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696613856

CitySoul gen2 LED Mini

Rozmerový obrázok

